



Polizor drept, Acumulator, Tip: 71230561



Date comandă

Numărul de comandă	077259 71230561
GTIN	4014586897165
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

- **Polizor drept cu acumulator, performant și rezistent la praf.**
- **Motor CE fără perii, nu necesită întreținere, cu aripioare inovative de răcire pentru o răcire optimă, inclusiv monitorizarea temperaturii.**
- **Ideal pentru orice aplicare. Turații optime, adecvate pentru numeroase materiale și materiale abrazive, datorită posibilității de presetare electronice progresive a turației.**

Gât lung al axului. Gâtul lung și suplu permite pătrunderi adânci în piesă (de exemplu, șlefuirea interioară a țevelor).

Livrare:

Inclusiv bucă elastică Ø 6 mm, câte 1 x cheie fixă SW13 și SW17, geantă de transport. **Fără acumulator și încărcător.**

Notă:

Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de șlefuire cu un Ø de până la 12 mm. Găsiți acumulatori adecvați la Cod 073856 - 073858 sau set de pornire la Cod 073863 - 073867.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Număr de acumulatori incluse	0
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V

Preselectare electronică a turației	da
Denumirea producătorului	AGSZ 18-280 LBL AS
Ø maxim al bucșei elastice	8 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	1,6 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Interval de turație	9000 - 28000 min ⁻¹
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Polizor drept,