

**Foarfecă pentru tablă / de crestă cu acumulator, Tip: 71300661****Date comandă**

Numărul de comandă	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Clasa articolului	03F

Descriere**Execuție:**

Foarfecă pentru tablă cu acumulator pentru utilizare mobilă.

Foarfecă pentru tablă.

- **Capacitate bună de viraj cu deformare minimă a tablei.**
- **Confortabilă și rapidă pentru tăiere laterală și transversală.**
- **Pentru table până la 800 N/mm² și oțeluri inoxidabile.**
- **Cuțit amovibil 4x: tăietură mai curată și fără bavură la costuri de exploatare reduse.**

Livrare:

Inclusiv L-BOXX, **fără** acumulator și **fără** încărcător.

Notă:

Găsiți acumulatori adecvați la Cod 073851 - Cod 073858 sau set de pornire la Cod 073863 - Cod 073867. Încărcătoare la cod 073866.

Descriere tehnică

Capacitate de tăiere (grosime) oțel 400 N/mm ²	1,6 mm
Greutate	2 kg
Raza celei mai mici curbe	15 mm

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatori incluse	0
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Vibrație maximă conform EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Tensiunea acumulatorului	18 V
Viteză de tăiere	5 - 8 m/min
Număr de curse	4000 min^{-1}
Denumirea producătorului	ABLS 18 1,6 E AS
Lățime de tăiere	0 mm
Capacitate de tăiere (grosime) oțel 800 N/mm ²	1 mm
Tip produs	Foarfecă pentru tablă