



Freză pentru muchii, cu acumulator cu operare manuală, Tip: AKFH18-5AS



Date comandă

Numărul de comandă	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Pentru execuția de teșituri și de raze pe materiale netede, la table și recipiente, pentru execuția de muchii interioare și exterioare, de contururi precum și pentru rotunjirea alezajelor.

Mașină de frezat muchii foarte puternică cu acumulator, pentru prelucrarea optimă a straturilor de acoperire, pentru flexibilitate la lucru în atelier și pe șantier. Mașină de frezat muchii cu acumulator până la 5 mm.

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător, 1 mașină incl. cap de frezare la 45° (fără rolă de ghidare, fără plăcuțe amovibile), 3 șuruburi de strângere, 1 pastă cu particule de cupru, 1 cheie pentru locaș hexagonal 4 mm, 1 șurubelniță Torx TX 15, 1 geantă de scule din material plastic.

Notă:

Puteți găsi accesoriile necesare în eShop-ul nostru începând de la Cod 078136 – 078138. Acumulatorii recomandați sunt disponibili la Cod 073851 – 073859, iar setul de pornire la Cod 073863 – 073867.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	AKFH 18-5 AS
Unghiul teșiturii	45 grad
Turație de mers în gol	2400 - 7500 min ⁻¹

Rază	2,5 mm
Număr de acumuloare incluse	0
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø discului de reazem	98 mm
Înălțime max. a teșiturii 45°	5
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Mașini de debavurat și de șanfrenat