

Garant**Mandrină hidraulică subțire Maestrul Chuck, forma AD, BT 30 A = 85, Ø de prindere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303435 8
GTIN	4067263265191
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Design subțire (contur la 4,5 °, 1 la 1 cu conturul de contracție conform DIN 69882-8).
- Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Se pot folosi reducții.
- Rezistență la temperatură de până la 120 °C timp de peste 4 ore.
- Sunt posibile cu până la 10× mai multe operații de prindere în comparație cu o mandrină hidraulică standard cu extensie.
- Moment de strângere foarte scăzut al șurubului de prindere - manevrare ușoară.
- Noul sistem brevetat cu strângere hidraulică cu extensie – concentricitate premium fiabilă și durabilă.

Aplicație:

Mai ales pentru execuția sculelor și a matrițelor.

În cazurile în care portscula necesită un **profil rigidizat**.

Pentru găurire, alezare și frezare.

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii h6.

Livrare:

Inclusiv cheie hexagonală cu mâner tip T.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308802, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, reducții Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Ø D ₂	21 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø exterior D	27 mm
Lungime activă dimensiune A	85 mm
Suport	BT 30 A = 85
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică