


**Freză la 90° MECH17, Coadă cilindrică, Ø D / Zef: 40/2mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	227650 40/2
GTIN	4960664503780
Clasa articolului	250

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari  $a_e$  la aceeași adâncime de tăiere  $a_p$ . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

**Descriere tehnică**

Lungime activă $L_1$	73 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 1704
Ø cozii $D_s$ h6	32 mm
Ø tăişului $D_c$	40 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	59 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Lungimea totală $L_{ges}$	160 mm
Număr efectiv de tăişuri $Z_{ef}$	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 170408
Număr plăcuțe amovibile	8
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț

Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------