

Garant GRIDLINE

Suport Tip Dulap 2X1, pentru mărimea plăcuței lungime×lățime: 630X630mm**Date comandă**

Numărul de comandă	431060 630X630
GTIN	4067263264958
Clasa articolului	41C

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată stabilă, include adaosurile de sprijin cu garniturile aferente. Denivelările solului pot fi compensate cu șuruburi de reglare pe înălțime.

Suport dulap, carcasă din tablă de oțel, în funcție de fiecare dimensiune cu ușă batantă (inclusiv rafturi de depozitare) și / sau sertare, cu sistem de închidere GARANT. Carcasă vopsită, RAL 7035 gri deschis, părți frontale cu RAL 7016 antracit.

Echipare:

Înălțimea utilă a ușii: 345 mm

Număr de rafturi de depozitare: 1

Număr de carcase cu ușă: 1

Număr carcase cu sertare: 0

Notă:

Vă rugăm, comandați 4x nr. 086002 dimensiunea 850 pentru elementele verticale izolate împotriva vibrațiilor.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă a ușii	345 mm
Lățime structură de bază	606 mm

Adâncime structură de bază	600 mm
Forța portantă distribuită pe suprafață	500 kg
Înălțime structurii de bază	710 mm
Înălțimea structurii de bază incl. garnituri	770 mm
Număr de rafturi de depozitare	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Egalizarea înălțimii	25 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9
Încuietoare cilindrică	insertie modulară
Tip produs	Structură de bază