


**Menghină pentru rectificare și control cu posibilitate de reglare rapidă,
Lățimea bacului A: 120mm****Date comandă**

Numărul de comandă	363240 120
GTIN	4067263239550
Clasa articolului	32K

Descriere**Execuție:**

Prismă rectificată.

În totalitate din oțel; călite în întregime și **rectificate pe toate laturile** pentru prelucrarea în 4 axe.

Cu reglare rapidă (fără șurub).

Aplicație:

Pentru **prelucrare și control.**

Precizie:

În limita a **0,005 mm / 100 mm.**

Livrare:

Cutie solidă.

Descriere tehnică

Lungimea totală a	255 mm
Înălțimea corpului de bază G	55 mm
Înălțimea bacurilor C	40 mm
Greutate	13,9 kg
Deschidere maximă b	140 mm

Fișă de date

Lățime totală B	120 mm
Lățimea bacului A	120 mm
Tip produs	Menghină de verificare

Accesorii

Unitate de prindere completă, de schimb pentru Ref. 120 mm	363245 120
--	------------