


**Menghină pentru rectificare și control cu posibilitate de reglare rapidă,
Lățimea bacului A: 70mm****Date comandă**

Numărul de comandă	363240 70
GTIN	4067263239543
Clasa articolului	32K

Descriere**Execuție:**

Prismă rectificată.

În totalitate din oțel; călite în întregime și **rectificate pe toate laturile** pentru prelucrarea în 4 axe.

Cu reglare rapidă (fără șurub).

Aplicație:

Pentru **prelucrare și control.**

Precizie:

În limita a **0,005 mm / 100 mm.**

Livrare:

Cutie solidă.

Descriere tehnică

Înălțimea bacurilor C	30 mm
Înălțimea corpului de bază G	32 mm
Greutate	3 kg
Lățimea bacului A	70 mm
Lungimea totală a	160 mm

Fișă de date

Lățime totală B	70 mm
Deschidere maximă b	80 mm
Tip produs	Menghină de verificare

Accesorii

Unitate de prindere completă, de schimb pentru Ref. 70 mm	363245 70
---	-----------