

**Garant****Sculă acționată radial, pin standard, ER32, Tip: 40-32-L-IM****Date comandă**

Numărul de comandă	319989 40-32-L-IM
GTIN	4067263265993
Clasa articolului	31W

**Descriere****Execuție:**

Pentru folosirea pe toate strungurile CNC **DMG Gildemeister CTX** cu revolver **Sauter**. Cuplaj acționare **DIN 5480**. Prinderea sculelor în scula acționată prin bușa elastică ER cu piuliță externă sau cu sistem de înlocuire rapidă VARIA VX cu licență EWS. Răcire externă prin sistemul inovator de gestionare a lichidului de răcire și răcire internă centrală prin axul sculei. Turația maximă 8000 min<sup>-1</sup>.

Utilizare pe **cap revolver-stea**. Model pe stânga, adică prelucrare în sensul axului principal.

Transmisie 1:1. Model cu răcire interioară (intern) max. 70 bar.

Model IK – Cu set de etanșare ceramică, presiuni de până la 70 bar, potrivit și pentru folosire complet uscată.

Bară standard de aliniere (pini).

**Avantaj:**

- **Design optimizat pentru greutate și geometrie.**
- **Siguranță a procesului datorită componentelor de înaltă calitate, durabilitate.**
- **Transmitere momente de rotație mari.**
- **Control 100% – fiecare sculă acționată este supusă unui program de rodaj.**
- **Răcire internă: garnitură special concepută și brevetată.**

**Aplicație:**

Număr cât mai mare de etape de așchiere la o singură fixare. În cazul lipsei de spațiu (spații de prindere disponibile) în revolver.

**Adaptat pentru:**

DMG Gildemeister CTX. Parțial Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. cu DIN 5480.

**Livrare:**

Sculă acționată pentru bucă elastică: incl. piuliță de strângere și cheie cu cârlig. Sculă acționată VARIA VX: incl. cheie de strângere.

#### Accesorii opționale:

Aplicații recomandate Varia VX Cod 319802 – 319888, adaptoare cu schimbare rapidă ER Cod 319761 – 319781, buče elastice ER Cod 308941 – 309878, chei de strângere ER Cod 309680 – 309745. Cheie dinamometrică Cod 211750 Ref. 5,7.

#### Notă:

- **Alte tipuri de sisteme de acționare (de ex. DIN 5482), transmisii, dimensiuni, BMT etc. la cerere: [www.hoffmann.ews-tools.com](http://www.hoffmann.ews-tools.com)**
- **Scule RI (cu răcire interioară) cu funcționare uscată, filtrare a lichidului de răcire < 50 μm.**
- **Recomandare: Modelul VARIA VX se acționează cu o sculă dinamometrică (max. 6 Nm).**
- **Pentru lucrările de frezare dificile, la cerere, se asigură o variantă cu rulmenți cu role conice.**

## Descriere tehnică

h <sub>1</sub>	76 mm
b <sub>1</sub>	71,1 mm
Răcire	extern
b <sub>2</sub>	52 mm
x	100 mm
l <sub>1</sub>	138 mm
Suport	ER32
Ref. VDI	40
Prinderea sculei	ER32
Tip produs	Sculă acționată