


**Ceas comparator, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/58mm****Date comandă**

Numărul de comandă	431990 10/58
--------------------	--------------

GTIN	4059192013837
------	---------------

Clasa articolului	43A
-------------------	-----

**Descriere****Execuție:**

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, versiunea iunie 2006. Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare Ø 8 mm h6, călit și rectificat. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire 1 mm.

**Accesorii opționale:**

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

**Descriere tehnică**

Calibrarea	C1
Forță de măsurare	0,7 - 1,4 N
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Standard	DIN 878
Rezoluție	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 10 mm

Ø carcasă	58 mm
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Abatere la măsurare MPE (interval de măsurare)	15 µm
Tehnică de măsurare	mecanic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

### Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5