



Menghină pentru o singură mână reversibilă cu mâner rotativ, Deschidere: 600mm



Date comandă

Numărul de comandă	860288 600
GTIN	4008158042015
Clasa articolului	83K

Descriere

Execuție:

Partea superioară și inferioară din poliamidă armată cu fibră de sticlă. •Șină cu profil tubular din oțel lustruit. Carcasa din plastic protejează mecanismul mânerului de praf și așchii. Pe de o parte, mânerul poate fi poziționat astfel încât să se obțină o poziție optimă de pompare și, astfel, o aplicare mai bună a forței. Pe de altă parte, mânerul poate fi, de asemenea, pivotat în afara zonei de lucru după procesul de strângere. Acest lucru permite utilizarea mai multor cleme în cel mai mic spațiu.

- **Mâner din plastic cu 2 componente cu manetă de pompă.**
- **Mecanism inovator de rotație la 360° permite ca unitatea de prindere să fie amplasată în jurul șinei.**
- **Mecanism de blocare în 12 pași pentru menținerea în siguranță a poziției de prindere.**
- **Suprafețe de prindere mari cu capace de protecție detașabile.**
- **Forțe de strângere până la 1400 N.**
- **Repoziționarea fără unelte a clemelor de la strângere la difuzare.**
- **Operație cu o singură mână fără efort.**

Descriere tehnică

Deschidere	600 mm
Secțiune transversală a glisierii	18×5 mm
Forță de strângere maximă	1400 Nm
Denumirea producătorului	EZ360
Cursă maximă	80 mm
Deschidere	195 - 765 mm
Greutate	1,06 kg
Tip produs	Dispozitiv de fixare