



Dispozitive de tăiat țevi pentru țevi compozite și din plastic, pentru Ø exterior al țevii de până la: 26mm



Date comandă

Numărul de comandă	819460 26
GTIN	4003773088714
Clasa articolului	86A

Descriere

Execuție:

Pentru tăierea țevelor compozite și din plastic cu Ø de până la 26 mm. Cu manșoane ergonomice multi-component de prindere și mecanism de blocare pentru transport în siguranță.

Avantaj:

- **Cu până la 60 % mai puțin efort: discul de tăiere cu rotire liberă permite rotirea cu frecare redusă a țevii în timpul tăierii.**
- **Rezultat optim de tăiere: mișcarea de rotație permite penetrarea fără efort a discului de tăiere cu deformare minimă a țevii.**
- **Suporturile de matră late turnate din plastic permit secțiuni perfect dreptunghiulare.**
- **Permite tăieri de corecție foarte scurte.**
- **Separă țevele din aluminiu compozit și din plastic mai ușor decât foarfecele convenționale cu cuțit fix.**

Aplicație:

De asemenea, pentru țevi compozite cu grosime crescută a stratului de aluminiu (cum ar fi de exemplu, Geberit Mapla).

Material:

Oțel crom-vanadiu de calitate superioară, călit în ulei.

Piese de schimb:

Disc de tăiere de schimb consultați codul 819461 mărimea 1.

Descriere tehnică

Pentru Ø exterior al țevii	26 mm
----------------------------	-------

Fișă de date

Lungime	210 mm
Greutate	391 g
Număr roțițe de tăiat	1
Recomandat pentru materiale tip țevă	Plastic
Recomandat pentru materiale tip țevă	Material compozit
Funcție cu clichet	da
Tip produs	Dispozitiv de tăiat țevi

Accesorii

Lamă de schimb pentru dispozitiv de tăiat țevi pentru țevi compozite și din plastic Tip 1

819461 1