



Date comandă

Numărul de comandă	077814 72296770
GTIN	4014586897813
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu portsculă Starlock (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare). Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, rășpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf). Reglare electronică continuă a turației pentru o găurire ușoară. Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace. Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă. Sculă multifuncțională pentru progresul rapid al lucrărilor (la extindere și renovare) cu peste 30 de accesorii pentru tăierea lemnului și metalului, șlefuire, desprinderea gresiei și faianței și multe altele.

Livrare:

Set de accesorii din 30 piese, dispozitiv de aspirare și L-BOXX. Setul de accesorii cu 30 de piese este format din: 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 2× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pânză de ferăstrău din carbură (Ø 75), 1× rașpel din carbură (formă triunghiulară), 1× șpaclu, 1× placă de șlefuire perforată, câte 1× coală de hârtie de șlefuit, perforată (K60, K80, K120, K180).

Descriere tehnică

Amplitudine (mișcare oscilatorie)	2 × 1,7 grad
Număr oscilații	10000 - 19500 min ⁻¹

Greutate	1,4 kg
Putere absorbită	350 W
Sistem de prindere	Starlock, Starlock Plus
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Denumirea producătorului	MM 500 PLUS TOP
Lungimea cablului	5 m
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Oscilatoare