



Date comandă

Numărul de comandă	077804 72296863
GTIN	4014586897868
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) cu model nou cu portsculă Starlock (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare). Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, rășpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf). Reglare electronică continuă a turației pentru o utilizare optimă. Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace. Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă. Sculă multifuncțională ideală pentru progresul foarte rapid al lucrărilor la extindere și renovare, cu pânză de ferăstrău bimetal pentru lemn, metal și plastic. Datorită portsculei StarlockMax aveți acces la aproximativ 180 de accesorii FEIN din clasele de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.

Livrare:

1x pânză de ferăstrău Universal E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Descriere tehnică

Sistem de prindere	StarlockMax
Putere absorbită	450 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Denumirea producătorului	MM 700 MAX
Amplitudine (mișcare oscilatorie)	2 x 2,0 grad

Greutate	1,6 kg
Număr oscilații	10000 - 19500 min ⁻¹
Lungimea cablului	5 m
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Oscilatoare