



Date comandă

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 077824 72297264 |
| GTIN | 4014586898094 |
| Clasa articolului | 03F |

Descriere

Execuție:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu portsculă Starlock (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare). Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, rășpăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf). Reglare electronică continuă a turației pentru o găurire ușoară. Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace. Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă. Datorită portsculei Starlock Plus aveți acces la aproximativ 100 de accesorii FEIN din clasele de performanță Starlock și Starlock Plus. Sculă multifuncțională pentru extindere și renovare cu echipare de bază pentru tăierea lemnului, metalelor, rigipsului și materialelor plastice.

Livrare:

1× geantă de scule, din plastic, 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău Universal E-Cut (44 mm).

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Greutate | 1,4 kg |
| Denumirea producătorului | MM 300 Plus Start |
| Amplitudine (mișcare oscilatorie) | 2 × 1,6 grad |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Putere absorbită | 250 W |
| Sistem de prindere | Starlock, Starlock Plus |
| Număr oscilații | 11000 - 20000 min ⁻¹ |
| Lungimea cablului | 5 m |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) |
| Tip produs | Oscilatoare |