

AEG

Polizor unghiular fără fir, fără acumulator, Tip: BEWS18BLPX



Date comandă

Numărul de comandă	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular fără perii performant, 18 V, cu structură compactă.

- **Reglare rapidă a elementului de protecție.**
- **Comutatoare tip padelă, pentru un control și o siguranță sporite.**
- **Lumină de avertizare cu LED, pentru protecția la suprasarcină.**

Livrare:

Fără acumulator și încărcător.

Notă:

La Cod 073820 și Cod 073846 găsiți acumulatori de schimb și încărcătoare potrivite.

Descriere tehnică

Adâncimea maximă de tăiere	26 mm
Vibrație maximă conform EN	5,4 m/s ²
Tensiunea acumulatorului	18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip AS 18 V
Blocaj contra repornirii	da
Protecție la suprasarcină	da

Număr de acumulatori incluse	0
Ø maxim al discurilor	125 mm
Întreprupător de siguranță	da
Tip acumulator	Litiu-Ion
Pornire lină	nu
Greutate	2,16 kg
Denumirea producătorului	BEWS18-125BLPX2-0
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	8500 min ⁻¹
Stop Kickback	nu
Tip produs	Polizoare unghiulare