

AEG

Polizoare unghiulare Acumulator, Tip: BEWS18BLPX



Date comandă

Numărul de comandă	077108 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411411
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular 18 V fără perii, performant, cu structură compactă.

- **Comutatoare cu palete pentru o mai mare siguranță și control.**
- **Reglarea apărătorii de protecție fără scule.**

Livrare:

Fără acumulator, fără încărcător. Inclusiv cutie de carton.

Notă:

Acumulatorii de schimb și încărcătoarele compatibile sunt prezentate la Cod 073820 și Cod 073846 - 073848. Seturile de pornire sunt prezentate la Cod 073841 și Cod 073844.

Descriere tehnică

Adâncimea maximă de tăiere	22 mm
Ø maxim al discurilor	115 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Greutate	1,97 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Interval de turație	8500 min ⁻¹

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip AS 18 V
Număr de acumuloare incluse	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Denumirea producătorului	BEWS18-115BLPX2
Blocaj contra repornirii	da
Vibrație maximă conform EN	5,6 m/s ²
Tip produs	Polizoare unghiulare

Accesorii

Acumulator Li-IonSHD Tip acumulator AS18	073846 AS18
Încărcător cu acumulator Tip BL1418	073841 BL1418