

Garant**Stea de șlefuire din material abraziv, Ø 25 mm, Comparație granulație: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	555916 100
GTIN	4067263290568
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Material abraziv pentru șlefuit în formă de stea cu prindere filetată. Tip de material abraziv rezistent la rupere și robust, fără franjurare pe muchii. 3 straturi.

Aplicație:

Pentru curățarea, debavurarea și finisarea locurilor greu accesibile cum ar fi **găurile, filetele interioare, țevile și adânciturile**. Utilizați cu știft de strângere Cod 555920.

Descriere tehnică

Grad de finețe	grosier
Comparație granulație	100
Culoarea	maro
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 25 mm
Turație recomandată	10000 min ⁻¹

Turație maximă	20000 min ⁻¹
Tip produs	Stea de șlefuire din material abraziv

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		