

Garant**Disc compact, Ø 50,8 mm, Comparație granulație: 180/6****Date comandă**

Numărul de comandă	554061 180/6
GTIN	4067263290766
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Sistemul de schimbare rapidă cu filet exterior din plastic (Roloc™, Combidisc® CDR) permite schimbarea sigură a sculei de șlefuit „cu o singură rotire” a mâinii, în cel mai scurt timp.

Pânză de fibră cu material abraziv acoperit cu rășină, **formă presată a discului**.

Aplicație:

Pentru șlefuirea inteligentă a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru procesele de lucru cu mai multe etape.

Recomandat în special pentru **șlefuire fină și debavurare**. Lasă în urmă o **finisare delicată** și reduce adâncimea rugozității tuturor materialelor.

Notă:

Roloc™ Bristle-Disc sunt prezentate de la Cod 573510.

Descriere tehnică

Grad de finețe	Mijloc
Execuție	6 A medium
Comparație granulație	180
Grad de duritate	Mijloc

Prescurtare pentru material abraziv	A
Material abraziv	Corindon normal (A)
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Turație maximă	22000 min ⁻¹
Tip produs	Disc compact

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		