

EFFBE**Elemente de nivelare de precizie KE, Capacitate maximă de încărcare: 8000kg****Date comandă**

Numărul de comandă	086001 8000
GTIN	2050002076204
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Element de nivelare stabil cu **strat antialunecare**, reglarea se realizează cu o pană printr-un șurub de reglare lateral cu filet fin.

Sisteme antivibrații pentru mașini. Izolarea mașinilor sensibile la vibrații și a echipamentelor îmbunătățește siguranța și precizia procesului. Elastomerii utilizați amortizează vibrațiile propagate în corpul solid și garantează rezultate optime de lucru la o poluare sonoră redusă. Toate elementele pot fi montate și poziționate ușor.

Aplicație:

Pentru mașini fără posibilitate de fixare, respectiv pentru mașini care necesită o amplasare deosebit de rigidă.

Notă:

La cerere se pot livra elemente de poziționare cu înșurubare.

Puteți găsi elemente de instalare a mașinii în magazinul nostru online sub codurile 086002 – cod 086006. Pentru solicitări mari și utilizări speciale, se pot livra la cerere și alte elemente.

Descriere tehnică

Lățime B	200 mm
Domeniu de poziționare maxim (reglarea înălțimii Ni)	±3 mm
Înălțime H	46 mm
Strat H _B	5 mm

Lungime A	200 mm
Tip produs	Element antivibrații de amplasare