

**BDMT 170440 ER-JT, PR1225, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	227544 ST1400
GTIN	4960664609536
Clasa articolului	25A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.
exact 90° până la $a_p = 9$ mm.
Rază la colț: 4 mm
Avans f_z per dinte: 0,09 – 0,22 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Avans f_z per dinte	0,09 – 0,22 mm
Rază la colț	4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 170440 ER-JT
Categorie	PR1225
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		