

**BDMT 170408 ER-N4, PR1210, Tip: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	227681 GG
GTIN	4960664622634
Clasa articolului	25A

Descriere**Notă:**

Frezele sunt echipate cu un număr egal de plăcuțe amovibile forma N3 și N4. Vă rugăm să țineți cont de compatibilitatea cu suportul.

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z per dinte: 0,09 – 0,2 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,09 – 0,2 mm
Tip	GG
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 170408 ER-N4
Categorie	PR1210
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		