


BDGT 170408 FR-JA, GW25, Tip: ALU

Date comandă

Numărul de comandă	227527 ALU
GTIN	4960664457885
Clasa articolului	25A

Descriere
Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

exact 90° până la $a_p = 9$ mm.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z per dinte: 0,05 – 0,33 mm

Descriere tehnică

Tip	ALU
Avans f_z per dinte	0,05 – 0,33 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDGT 170408 FR-JA
Categorie	GW25
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	700 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	500 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	250 m/min	N
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		