

**Știft declanșator plan, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M5****Date comandă**

Numărul de comandă	370062 M5
GTIN	4059245309566
Clasa articolului	37K

**Descriere****Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziția inițială.

Cu filet exterior.

**Aplicație:**

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

**Notă:**

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

**Descriere tehnică**

Filet M	M5
Lungimea gulerului L <sub>2</sub>	8 mm
Ø exterior D	18 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	32 kN

Lungime 1	25 mm
Tip produs	Știft declanșator