



## KOMET MicroKom® hi.flex Set de capete pentru alezare de precizie, Ø arborelui: 6-125mm



### Date comandă

Numărul de comandă

238380 6-125

GTIN

Clasa articolului

240

### Descriere

#### Execuție:

- **Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune. Precizie de ajustare 0,002 mm pe Ø folosind vernierul la ajustare de până la 5 mm radial.**
- **Echilibrat în poziția 0.**

#### Livrare:

1 cap pentru alezare de precizie: Cod 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm

Câte 1 suport de plăcuțe: Cod KOMET 62863 04400 Ø 25 – 44 mm

Cod KOMET 62863 12500 Ø 44 – 125 mm

1 punte: Nr. KOMET: 62860 12500 Ø 90 – 125 mm

1 element cu canelură triunghiulară: Nr. KOMET: 62861 06300 Ø 25 – 63 mm

1 cheie pentru șuruburi cu locaș hexagonal: Cod KOMET 62862 09300

Câte 1 bară pentru strunjire interioară: Cod KOMET 62850 00600 Ø 6 – 10 mm

Cod KOMET 62850 01000 Ø 10 – 14 mm

Cod KOMET 62850 01400 Ø 14 – 18 mm

Cod KOMET 62850 01800 Ø 18 – 22 mm

Cod KOMET 62850 02200 Ø 22 – 26 mm

Câte 4 plăcuțe amovibile: TOGX06T102EN-14 BK60 - Cod KOMET 62601 90206

TOGX090204EN-14 BK60 - Cod KOMET 62601 70409

2 plăcuțe amovibile: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - Cod KOMET 62600 00102

5 șuruburi cu cap cilindric: Cod KOMET 62950 00000 - M5×16 mm

Câte 1 șurubelniță: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

## Descriere tehnică

Ø arborelui	6 - 125 mm
Coadă tip	ABS
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

## Accesorii

KOMET MicroKom® hi.flex Cap pentru alezare de precizie Ø arborelui 6-125 mm	238391 6-125
-----------------------------------------------------------------------------	--------------