

**Pereche de ghetre de protecție pentru sudură, Tip: 15****Date comandă**

Numărul de comandă	091438 15
GTIN	4067263476672
Clasa articolului	02W

**Descriere****Execuție:**

**Ghetele de protecție pentru sudură** protejează eficient împotriva așchiilor încinse sau scânteilor.

- **Înălțime 15 cm și circumferință între 33 și 43 cm.**
- **Ajustabile pentru diferite dimensiuni cu îchizătoare cu scai.**
- **Curea elastică pentru fixarea sub încălțăminte.**

Îmbrăcăminte rezistentă la căldură și la flacără, confecționată din piele despicată de vacă, durabilă și suplă, în combinație cu material ignifug. Prezoane de presă izolate electric și elemente de fixare Velcro rezistente la foc. Îmbrăcăminte protejează împotriva flăcărilor, stropilor de material topit și căldurii radiante în timpul sudării, rectificării sau arderii.

**Standard:**

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2

**Livrare:**

1 pereche

**Descriere tehnică**

Componentele țesăturii	100% piele
Gramaj material / Densitate țesătură	1200 g/m <sup>2</sup>

## Fișă de date

Standard	DIN EN ISO 11611 Protecție la sudură
Tip produs	Ghetă pentru protecție la sudură