



Șurubelniță pneumatică cu percuție Execuție scurtă., Tip: 9012M-1



Date comandă

Numărul de comandă	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție ultra-compact cu mecanism de ciocan Jumbo, cu utilizare cu o mână și **rotație în trei trepte în sens orar**. Moment maxim de desfacere 1200 Nm.

Descriere tehnică

Racord filetat	NPT
Greutate	1,27 kg
Lungime	80 mm
Debit maxim de aer necesar	127,4 l/min
Vibrație maximă conform EN	13,49 m/s ²
Profil de antrenare portsculă	Pătrat
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm

Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M20
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Momentul maxim	678 Nm
Zgomot de lucru	92,2 dB(A)
Turație maximă	8800 min ⁻¹
Tip produs	Șurubelniță