

**Șurubelniță pneumatică cu percuție, Tip: 9013M****Date comandă**

Numărul de comandă	079192 9013M
--------------------	--------------

GTIN	4000896212347
------	---------------

Clasa articolului	03R
-------------------	-----

Descriere**Execuție:**

Șurubelniță cu mecanism de percuție de înaltă performanță cu ciocan dublu. Moment maxim de desfacere 1890 Nm.

Descriere tehnică

Lungime	188 mm
---------	--------

Profil de antrenare portsculă	Pătrat
-------------------------------	--------

Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
--	-------

Vibrație maximă conform EN	7,47 m/s ²
----------------------------	-----------------------

Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M32
-------------------------------------	-----

Zgomot de lucru	104 dB(A)
-----------------	-----------

Racord filetat	NPT
----------------	-----

Debit maxim de aer necesar	153 l/min
----------------------------	-----------

Racord de aer comprimat	3/8 inch
Turație maximă	7300 min ⁻¹
Greutate	2,1 kg
Dimensiunile portsculei	3/4 inch
Momentul maxim	1085 Nm
Tip produs	Șurubelniță