



Șurubelniță pneumatică cu percuție Twin Turbo, Tip: 9012TT



Date comandă

Numărul de comandă	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu mecanism de percuție de înaltă performanță cu ciocan dublu. **Tehnologie Twin Turbo.** Moment maxim de desfacere 2200 Nm.

Descriere tehnică

Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Momentul maxim	1356 Nm
Lungime	128 mm
Zgomot de lucru	99,7 dB(A)
Debit maxim de aer necesar	147,2 l/min
Turație maximă	8300 min ⁻¹
Profil de antrenare portsculă	Pătrat

Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M20
Greutate	1,6 kg
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	NPT
Vibrație maximă conform EN	8,69 m/s ²
Tip produs	Șurubelniță