



Șurubelniță unghiulară pneumatică cu percuție Twin Turbo, Tip: 9012ATT



Date comandă

Numărul de comandă	079194 9012ATT
GTIN	4000896234738
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție Twin Turbo cu mecanism de pivotare pentru cea mai bună accesibilitate. Mecanism de percuție cu ciocan dublu. Moment maxim de desfacere 550 Nm.

Descriere tehnică

Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Profil de antrenare portsculă	Pătrat
Debit maxim de aer necesar	113 l/min
Momentul maxim	500 Nm
Turație maximă	8000 min ⁻¹
Greutate	1,3 kg

Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M20
Zgomot de lucru	90,1 dB(A)
Lungime	277 mm
Racord filetat	NPT
Vibrație maximă conform EN	4,89 m/s ²
Tip produs	Șurubelniță