

Garant**Softcut® HSI GARANT cu pas îngust, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	214857 80/8
GTIN	4045197553478
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Silențiozitate ridicată, datorită geometriei individuale a sculelor. Plăcuțe cu execuție deosebit de stabilă pentru un avans optim. Plăcuțele amovibile se fixează cu un șurub special, fără posibilitate de forfecare.

Aplicație:

Pentru suprafețe de calitate exemplară. Frezare fără bavuri.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

La $a_e > 0,5 \times D$ se reduce $a_{p,max}$ la 6 mm.

Pentru colțuri exacte de 90°, alegeți $a_p = 8$ mm.

Pentru a putea utiliza toate cele **4 tăișuri**, plăcuța amovibilă trebuie **să fie mereu rotită în direcția indicată (contrar sensului acelor de ceasornic)**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.. 1205..
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	10 mm

Ø tăişului D _c	80 mm
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Număr de dinți Z	8
Serie	Softcut®
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219833