

Garant**Masă mobilă ESD T5, Tip: T54****Date comandă**

Numărul de comandă	971930 T54
GTIN	4067263515609
Clasa articolului	9GD

Descriere**Execuție:**

Masă mobilă ESD conductivă cu **2 suprafețe de încărcare**. Construcție din oțel sudat, platformă din blat aglomerat conductiv de volum cu suprafață gri deschis, suprafețe ESD-conductive. Mâner conductiv Haptolene® ESD cu polipropilenă rezistentă la impact. **Roți conductive electric:** 2 roți fixe și 2 roți pivotante (cu frâne) cu benzi de rulare TPE nemarcabile, butuci cu rulment, cu apărători.

Aplicație:

Se recomandă pentru utilizare în EPA cu strat de podea conductibil. Împământarea se face prin roți, nefiind nevoie de o legătură separată pentru împământare. Toate piesele din plastic sunt conductoare în scopul prevenirii încărcării cu sarcini la nivelul suprafeței.

Standard:

DIN EN 61340-5-1

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Ø roții	125 mm
Adâncime	509 mm
Greutate	34 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime platformă de încărcare superioară	850 mm
Materialul roții	TPE
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Capacitate portantă maximă	250 kg
Înălțime platformă de încărcare inferioară	195 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	80 kg
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Înălțime	1020 mm
Lățime	980 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Masă mobilă