

**Garant****T3 ESD cărucior cu mâner de împingere, Tip: T32****Date comandă**

Numărul de comandă

971920 T32

GTIN

4067263476993

Clasa articolului

9GD

**Descriere****Execuție:**

cărucior cu mâner de împingere ESD conductiv cu **suprafață de încărcare 1**. Construcție din oțel sudat, platformă din blat aglomerat conductiv de volum cu suprafață gri deschis, suprafețe ESD-conductive. Mâner conductiv Haptolene® ESD cu polipropilenă rezistentă la impact. **Roți conductive electric:** 2 roți fixe și 2 roți pivotante (cu frâne) cu benzi de rulare TPE nemarcabile, butuci cu rulment, cu apărători.

**Aplicație:**

Se recomandă pentru utilizare în EPA cu strat de podea conductibil. Împământarea se face prin roți, nefiind nevoie de o legătură separată pentru împământare. Toate piesele din plastic sunt conductoare în scopul prevenirii încărcării cu sarcini la nivelul suprafeței.

**Standard:**

DIN EN 61340-5-1

**Culoare:**Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.****Notă:**

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Înălțime	915 mm
Greutate	20 kg
Materialul roții	TPE
Înălțimea platformei de încărcare	195 mm
Ø roții	125 mm
Lățime	970 mm
Adâncime	509 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Capacitate portantă	250 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Cărucior cu mâner de împingere