

**Garant****ESD cărucior cu mâner pentru recipient cu standard european, Tip: TNB1****Date comandă**

Numărul de comandă	971950 TNB1
GTIN	4067263515616
Clasa articolului	9GD

**Descriere****Execuție:**

ESD cărucior conductiv cu mâner pentru recipient cu standard european. Construcție sudată din oțel. Mâner conductiv Haptolene® ESD cu polipropilenă rezistentă la impact. **Roți conductive electric:** 2 roți fixe și 2 roți pivotante (cu frâne) cu benzi de rulare TPE nemarcabile, butuci cu rulment, cu apărători. Recipiente adecvate Euronorm Cod 972350 Ref. ENB15 - ENB80.

**Aplicație:**

Se recomandă pentru utilizare în EPA cu strat de podea conductibil. Împământarea se face prin roți, nefiind nevoie de o legătură separată pentru împământare. Toate piesele din plastic sunt conductoare în scopul prevenirii încărcării cu sarcini la nivelul suprafeței.

**Standard:**

DIN EN 61340-5-1

**Culoare:**

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Înălțime	910 mm
Greutate	9,6 kg
Ø roții	125 mm
Adâncime	400 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Lățime	790 mm
Materialul roții	TPE
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțimea cadrului de montaj	180 mm
Capacitate portantă maximă	250 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Cărucior cu mâner de apucare