

Garant**Căruciorul pentru recipiente ESD-Euronorm, Tip: TE37****Date comandă**

Numărul de comandă	971970 TE37
GTIN	4067263515623
Clasa articolului	9GD

Descriere**Execuție:**

Cărucior pentru recipiente Euronorm cu conductivitate ESD în construcție stabilă din oțel. Platforme din tablă pliată, reglabile într-o grilă de 280 mm. Platforme înșurubabile variabil și reglabile cu o înclinare de 15° și 30° pentru extragere îmbunătățită. Platforma inferioară este fixată de cadru și nu poate fi înclinată. Mâner conductiv Haptolene® ESD cu polipropilenă rezistentă la impact. **Roți conductive electric:** 2 roți fixe și 2 roți pivotante (cu frâne) cu benzi de rulare TPE nemarcabile, butuci cu rulment, cu apărători.

Aplicație:

Se recomandă pentru utilizare în EPA cu strat de podea conductibil. Împământarea se face prin roți, nefiind nevoie de o legătură separată pentru împământare. Toate piesele din plastic sunt conductoare în scopul prevenirii încărcării cu sarcini la nivelul suprafeței.

Standard:

DIN EN 61340-5-1

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

Containerele Euronorm potrivite pot fi găsite sub codul 972350.

Descriere tehnică

Înălțime	1735 mm
Adâncime	670 mm
Ø roții	125 mm
Capacitate portantă per platformă	50 kg
Capacitate portantă maximă	250 kg
Adâncimea platformei de încărcare	610 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Lățime	1300 mm
Greutate	85 kg
Înclinare reglabilă	15 grad
Înclinare reglabilă	30 grad
Materialul roților	TPE
Lățimea platformei de încărcare	1240 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Egalizarea înălțimii la intervale	280 mm
Tip produs	Cărucior pentru materiale