

## Filet Calibre de limită a găurii miezului 6H, Filet: M3



### Date comandă

Numărul de comandă	486055 M3
GTIN	2050002073661
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților aspre de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

Design conform DIN 2245.

#### Aplicație:

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Notă:

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga sunt livrabile la cerere.

### Descriere tehnică

Standard	DIN 13
Clasa de toleranță	6H
Filet	M3
Tip de filet	M
Calitate	6
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Pas filet	0,5 mm
Câmp de toleranță	H
Calibrarea	L6

Tip produs

Calibru tampon filetat „NU TRECE”

**Servicii**

Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 20 mm

028300 20

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm

028340 60