

## Filet Calibre de limită a găurii miezului 6H, Filet: M6



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 486055 M6     |
| GTIN               | 2050002073692 |
| Clasa articolului  | 48B           |

### Descriere

**Execuție:**

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților aspre de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

Design conform DIN 2245.

**Aplicație:**

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Notă:**

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga sunt livrabile la cerere.

### Descriere tehnică

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Tip de filet       | M                  |
| Calitate           | 6                  |
| Câmp de toleranță  | H                  |
| Clasa de toleranță | 6H                 |
| Standard           | DIN 13             |
| Tip de calibru     | Calibru „nu trece” |
| Pas filet          | 1 mm               |
| Filet              | M6                 |
| Calibrarea         | L6                 |

Tip produs

Calibru tampon filetat „NU TRECE”

**Servicii**Calibrare Calibru tampon cu prag limitator  $\varnothing$  maxim 20 mm

028300 20

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag  $\varnothing$  maxim 60 mm

028340 60