

## Filet Calibre de limită a găurii miezului 6H, Filet: M4



### Date comandă

Numărul de comandă	486055 M4
GTIN	2050002073678
Clasa articolului	48B

### Descriere

**Execuție:**

Prima spiră (pas) este retezată pentru eliminarea impurităților aspre de pe piesă și împiedică derapajul prematur al primului pas. Execuție conform DIN 2279 – 2299.

Design conform DIN 2245.

**Aplicație:**

Pentru fileturi ISO metrice, dreapta DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Notă:**

Calibre pentru fileturi cu alți pași, fileturi Whitworth, trapezoidale, rotunde, UNC, UNF, NPT și pe stânga sunt livrabile la cerere.

### Descriere tehnică

Standard	DIN 13
Calitate	6
Tip de calibru	Calibru „nu trece”
Câmp de toleranță	H
Filet	M4
Clasa de toleranță	6H
Pas filet	0,7 mm
Tip de filet	M
Calibrarea	L6

Tip produs

Calibru tampon filetat „NU TRECE”

**Servicii**

Calibrare Calibru tampon cu prag limitator Ø maxim 20 mm

028300 20

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm

028340 60