

Garant

Date comandă

Numărul de comandă	964450 100X135
GTIN	4067263476771
Clasa articolului	9GM

Descriere

Execuție:

Covoare industriale pentru spațiul de lucru pentru solicitări medii până la ridicate. Covoară ergonomic de cauciuc potrivit pentru locurile de lucru care presupune deplasarea sau statul în picioare, în medii uscate sau umede. Suprafața covorului are un punct de pivotare optim, o flexibilitate și o rezistență la alunecare foarte bune. Muchiile teșite pe toate laturile permit accesul fără pericol de împiedicare. Suprafață foarte ușor de curățat, cu proprietăți de reflexie a luminii. Covoarașul pentru pardoseală rezistent la ulei are clasa Bfl-s1 de protecție împotriva incendiilor. Datorită proprietăților elastice ale compusului de cauciuc și geometriei speciale de pe spate, covoarașul are un efect deosebit de amortizare a șocurilor și de activare precum și de protecție împotriva frigului care este atât de nesănătos. Covoară durabil, potrivit pentru folosirea în mai multe schimburi. Disipativ electric, rezistență la suprafață mai mică de 107 Ω . Covoarașul este marcat cu o etichetă de siguranță ESD.

Livrare:

Covoară cu conexiune de împământare ESD (orificiul pentru conectarea la împământare poate fi ales după preferințe, conexiunea o va realiza clientul).

Descriere tehnică

Grosime	16 mm
Material	Cauciuc nitrilic (NBR)
Greutate	20 kg
Lățime	100 cm

Lungime	135 cm
Clasa de protecție împotriva incendiilor	Bfl-s1
Duritate conform Shore A	55
Confort la stat în picioare	Anti-oboseală
Confort la stat în picioare	Anti-alunecare
Confort la stat în picioare	Izolație (temperatură)
Protecție antișoc	Podea
Caracteristică material	rezistent la ulei
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Culoarea	gri închis cu picățele
Tip produs	Covoraș pentru stația de lucru