

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	214865 ST900
GTIN	4045197550637
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Grosimea plăcuțelor este întărită pentru exigențe de așchiera ridicată. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Rază la colț: 0,8 mm

Avans f_z per dinte: 0,2 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,2 mm
Tip	ST900
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT 120508 PDER
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	320 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		