



Burghie din carbură, pentru beton, Ø burghiului: 18mm



Date comandă

Numărul de comandă	786001 18
GTIN	4058546404406
Clasa articolului	76G

Descriere

Execuție:

Burghiu echipat cu plăcuțe din carbură cu tenacitate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului rezultat la găurire.

Perforator cu percuție și burghiu cu plăcuță puternică din carbură. Cu coadă cu 3 suprafețe în trepte.

Aplicație:

Mai ales pentru **execuția găurilor cu mașină de găurit cu percuție** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială.

Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică.

Recomandat și pentru găurirea oțelului călit datorită corecției tăișului.

Descriere tehnică

Ø cozii	12,75 mm
Lungimea spiralei	95 mm
Ø burghiului	18 mm
Lungimea totală	160 mm
Materialul sculei	carbură
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu pentru piatră

