

**Burghie din carbură, pentru beton, Ø burghiului: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	786001 13
GTIN	4058546404345
Clasa articolului	76G

Descriere**Execuție:**

Burghiu echipat cu plăcuțe din carbură cu tenacitate mare și lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului rezultat la găurire.

Perforator cu percuție și burghiu cu plăcuță puternică din carbură. Cu coadă în trepte.

Aplicație:

Mai ales pentru **execuția găurilor cu mașină de găurit cu percuție** în beton, zidărie, piatră naturală și artificială.

Și pentru găurire în lemn de esență tare și moale, mase plastice, acril și ceramică.

Recomandat și pentru găurirea oțelului călit datorită corecției tăișului.

Descriere tehnică

Lungimea totală	150 mm
Ø burghiului	13 mm
Lungimea spiralei	85 mm
Ø cozii	10 mm

Materialul sculei	carbură
Standard	DIN 8039
Standard	ISO 5468
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	Coadă cilindrică
Tip produs	Burghiu pentru piatră