

Masă de ridicare mobilă, Capacitate de portantă: 800kg**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 919989 800 |
| GTIN | 4025092253475 |
| Clasa articolului | 08Y |

Descriere**Execuție:**

Masă de ridicare mobilă în construcție robustă, cu o singură foarfecă, cu foarfecă din oțel solid. Platformă pivotantă cu blocare mecanică, pentru lucrări întreținere în siguranță. Mecanism de rulare compact cu înălțime totală redusă, role de ghidare și role fixe din poliamidă cu rulmenți cu bile care nu necesită întreținere, frâne de parcare la rolele de ghidare. Sistem hidraulic manual cu pârghie de picior. Siguranță mare datorită supapei de suprasarcină și supapei de frână la coborâre. Ø role de ghidaj 150 mm, Ø role de încărcare 200 mm. Lățime rolă 50 mm.

Standard:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Greutate | 222 kg |
| Lățime | 860 mm |
| Materialul roților | Poliamidă |
| Interval cursă | 360 - 1050 mm |
| Lățimea platformei de încărcare | 840 mm |
| Lungimea platformei de încărcare | 1350 mm |
| Capacitate de portantă | 800 kg |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Înălțimea constructivă C | 360 mm |
| Lungime L | 1650 mm |
| Înălțimea cursei H | 690 mm |
| Tip produs | Cărucior cu masă hidraulică |