


Garant**XNEX 080608, HB7710, Tip: GGG**

Date comandă

Numărul de comandă	215190 GGG
GTIN	4067263499527
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.

Plăcuțe amovibile bilaterale din carbură, cu 2x3 tășuri, pentru **operații de frezare unghiulară**.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Descriere tehnică

Tip	GGG
Grosimea plăcuței S	06:35:00 mm
Rază la colț	0,8 mm
Avans f_z per dinte	0,23 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608
Categorie	HB7710
Materialul sculei	carbură

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
GGG	recomandat	290 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		