

Garant**APKT 1604 PDTR, HB7525, Tip: UNI**

Date comandă

Numărul de comandă	215758 UNI
GTIN	4067263499534
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:

Valorile de referință sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APKT 1604 PDTR
Categorie	HB7525
Materialul sculei	carbură
Grosimea plăcii	4,76 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	295 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	125 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	55 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
GG(G)	recomandat	140 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		