

**Clește multifuncțional, Lungimea totală: 225mm****Date comandă**

Numărul de comandă	729701 225
GTIN	4067263499572
Clasa articolului	72B

Descriere**Execuție:**

Corpul cleștelui, din oțel plat, vopsit negru, brațe cu manșoane de prindere din plastic și arc de deschidere. Sertizare pentru prize/conectori izolați/neizolați 0,35 – 1; 1,5 – 6 și borne de aprindere auto de 7 – 8 mm. Sculă de tăiat cu filet pentru bolțuri M2,6 – M5. Dezizolator 0,5 – 6 mm². Tăișuri pentru fire moi din Cu și Al. Vârf lung și zimțat de prindere, pentru lucrul în spații înguste.

Aplicație:

Pentru dezizolare, tăiere, presare etc., ma ales la reparații.

Descriere tehnică

Lungimea totală	225 mm
Pentru secțiunea conductorului	1,5 – 6 mm ²
Pentru secțiunea conductorului	0,35 – 1 mm ²
Dezizolare pentru Ø conductorului	6 mm ²
Dispozitiv debitare bolțuri cu filet	M2,6 – M5
Cu funcție dezizolare	da
Cu funcție debitare	da
Tip produs	Clește de sertizare

