

KÄRCHER**Aspirator industrial, Denumirea producătorului: IVR-L65/20****Date comandă**

Numărul de comandă	078522 IVR-L65/20
GTIN	4054278695129
Clasa articolului	07D

Descriere**Execuție:**

Aspirator industrial recomandat pentru aspirarea și separarea **lichidelor de răcire, emulsiilor de lubrifiere, apei sau uleiului cu substanțe solide (de ex. aşchii metalice)**.

- **Model compact și material robust pentru cele mai bune proprietăți de rulare.**
- **Flexibilitate maximă de utilizare și durabilitate îndelungată, cu cablu de rețea rezistent la ulei.**
- **Aspirarea se efectuează printr-un racord de furtun rotativ la 360° de la capul de aspirație.**

Aspirator industrial cu 2 motoare 2,4 kW cu **cadru anti-înclinare și recipient de 65 de litri**.

Livrare:

Cu cadru anti-basculare și furtun de golire cu afișarea nivelului de umplere. **Fără accesorii.**

Accesoriile recomandate sunt prezentate la Cod 078524, 078529 și 078533.

Notă:

O versiune cu recipient din oțel inoxidabil de 100 litri poate fi găsită la codul 078522 mărimea. IVR-L100DP în magazinul nostru online e-shop.

Descriere tehnică

Înterupător pornit/ oprit	da
---------------------------	----

Vacuum	220 mbar
Zgomot de lucru	70 dB(A)
Lățime	570 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasa de praf – aspirator	L
Înălțime	1330 mm
Volum recipient	65 l
Lungime	730 mm
Lățime nominală racord	DN50 mm
Număr de turbine	2
Greutate	43 kg
Putere absorbită	2000 W
Debit volumetric aer	100 l/s
Lungimea cablului	6 m
Tip produs	Aspirator pentru suprafețe umede și uscate