


HOLEX**Set de completare 3/8 inch, Număr de scule: 17****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 953714 17 |
| GTIN | 4067263723592 |
| Clasa articolului | 91A |

Descriere**Execuție:**

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Dulapuri mobile pentru scule GARANT cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G**, respectiv 500 × 400 mm (I × A).

Elemente din spumă cu Ref. 10 G × 8 G sunt recomandate pentru Shadowboard Cod 923210 Ref. 250 (2 elemente de spumă per Shadowboard).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953714: 1 buc.

HOLEX Bit șurubelniță hexagonală extra lung Cod 637613 Ref. 4; 5; 6; 8; 10: Câte 1 buc.

HOLEX Bit dodecagonal Cod 637320 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: Câte 1 buc.

Descriere tehnică

| | |
|---------------|--------|
| Adâncime | 250 mm |
| Adâncime în G | 10 |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Lățime | 200 mm |
| Execuție | cu cheie tubulară |
| Lățime în G | 8 |
| Număr de scule | 17 |
| Consistența spumei dure LD45, grosime | 30 mm |
| Gradul de umplere al unui sertar în G | 8×10 |
| Pătrat de antrenare | 3/8 inch |
| Tip produs | Suport de spumă dură |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953714 | 952001 953714 |
| Bit bi-hexagonal, 3/8 inchlung Deschiderea cheii 10 mm | 637320 10 |
| Bit bi-hexagonal, 3/8 inchlung Deschiderea cheii 11 mm | 637320 11 |
| Bit bi-hexagonal, 3/8 inchlung Deschiderea cheii 12 mm | 637320 12 |
| Bit bi-hexagonal, 3/8 inchlung Deschiderea cheii 13 mm | 637320 13 |
| Bit bi-hexagonal, 3/8 inchlung Deschiderea cheii 14 mm | 637320 14 |
| Bit bi-hexagonal, 3/8 inchlung Deschiderea cheii 15 mm | 637320 15 |
| Bit bi-hexagonal, 3/8 inchlung Deschiderea cheii 16 mm | 637320 16 |
| Bit bi-hexagonal, 3/8 inchlung Deschiderea cheii 17 mm | 637320 17 |
| Bit bi-hexagonal, 3/8 inchlung Deschiderea cheii 18 mm | 637320 18 |
| Bit bi-hexagonal, 3/8 inchlung Deschiderea cheii 19 mm | 637320 19 |
| Bit bi-hexagonal, 3/8 inchlung Deschiderea cheii 21 mm | 637320 21 |
| Bit bi-hexagonal, 3/8 inchlung Deschiderea cheii 22 mm | 637320 22 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inchlung, cu cap sferic Hexagon 10 mm | 637613 10 |
| Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inchlung, cu cap sferic Hexagon 4 mm | 637613 4 |
| | 637613 5 |

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inchlung, cu cap sferic Hexagon 5 mm

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inchlung, cu cap sferic Hexagon 6 mm

637613 6

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inchlung, cu cap sferic Hexagon 8 mm

637613 8