

Set de chei tubulare 1/4 inch, Număr de scule: 46



Date comandă

Numărul de comandă	953743 46
GTIN	2050002075412
Clasa articolului	91A

Descriere

Execuție:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închiși este rezistentă la ulei și nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafața utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Dulapuri mobile pentru scule GARANT cu sertare cu deschidere completă și dimensiune modulară nouă de **20 G × 16 G**, respectiv 500 × 400 mm (l × A).

Livrare:

GARANT Articulație cardanică Cod 633529 Ref. 1/4: 1 buc.

GARANT Bit șurubelniță hexagonală Cod 631729 Ref. 2,5; 3; 4; 5; 6: Câte 1 buc.

HOLEX Bit de șurubelniță pentru Torx® lung Cod 631773 Ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: Câte 1 buc.

GARANT Prelungitor Cod 632429 Ref. 50; 150: Câte 1 buc.

Bit de șurubelniță lată HOLEX cod 631613 măr. 3,5; 4; 5,5; 8: Câte 1 buc.

HOLEX Bit de șurubelniță pentru Phillips Cod 631623 Ref.1; 2; 3; 4: Câte 1 buc.

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953743: 1 buc.

GARANT Bit cheie tubulară hexagonală Cod 631225 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: Câte 1 buc.

GARANT Mâner tubular Cod 632829 Ref. 146: 1 buc.

GARANT Mâner tip T Cod 633029 Ref. 116: 1 buc.

GARANT Cheie tubulară pentru Torx® Cod 631515 Ref. E4; E5; E6; E7; E8; E10: Câte 1 buc.

GARANT Clichet reversibil Cod 632025 Ref. 1/4: 1 buc.

Descriere tehnică

Adâncime	500 mm
Număr de scule	46
Execuție	cu cheie tubulară
Lățime	200 mm
Adâncime în G	20
Lățime în G	8
Consistența spumei dure LD45, grosime	30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G	8×20
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Tip produs	Suport de spumă dură

Accesorii

Suport din spumă dură pentru seturi de scule Recomandat pentru setul de spumă dură 953743	952001 953743
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 10 mm	631225 10
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 11 mm	631225 11
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 12 mm	631225 12
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 13 mm	631225 13
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 14 mm	631225 14
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 4 mm	631225 4
Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 4,5 mm	631225 4,5
	631225 5

Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 5 mm

Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 5,5 mm

631225 5,5

Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 6 mm

631225 6

Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 7 mm

631225 7

Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 8 mm

631225 8

Bit hexagonal, 1/4 inchSurface Drive Deschiderea cheii 9 mm

631225 9

Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E10

631515 E10

Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E4

631515 E4

Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E5

631515 E5

Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E6

631515 E6

Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E7

631515 E7

Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx® Profil Torx® E8

631515 E8

Bit de șurubelniță pentru șurubelniță lată, 1/4 inch Lățimea vârfului 3,5 mm

631613 3,5

Bit de șurubelniță pentru șurubelniță lată, 1/4 inch Lățimea vârfului 4 mm

631613 4

Bit de șurubelniță pentru șurubelniță lată, 1/4 inch Lățimea vârfului 5,5 mm

631613 5,5

Bit de șurubelniță pentru șurubelniță lată, 1/4 inch Lățimea vârfului 8 mm

631613 8

Bit șurubelniță pentru Phillips, 1/4 inch Mărimea fantei în cruce 1

631623 1

Bit șurubelniță pentru Phillips, 1/4 inch Mărimea fantei în cruce 2

631623 2

Bit șurubelniță pentru Phillips, 1/4 inch Mărimea fantei în cruce 3

631623 3

Bit șurubelniță pentru Phillips, 1/4 inch Mărimea fantei în cruce 4

631623 4

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchiung Hexagon 2,5 mm	631729 2,5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchiung Hexagon 3 mm	631729 3
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchiung Hexagon 4 mm	631729 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchiung Hexagon 5 mm	631729 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchiung Hexagon 6 mm	631729 6
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®lungă Profil Torx® TX10	631773 TX10
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®lungă Profil Torx® TX15	631773 TX15
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®lungă Profil Torx® TX20	631773 TX20
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®lungă Profil Torx® TX25	631773 TX25
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®lungă Profil Torx® TX30	631773 TX30
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®lungă Profil Torx® TX40	631773 TX40
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®lungă Profil Torx® TX8	631773 TX8
Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx®lungă Profil Torx® TX9	631773 TX9
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632025 1/4
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 150 mm	632429 150
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 50 mm	632429 50
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală 146 mm	632829 146
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633529 1/4