

**Garant****Disc compact din material textil, Ø 115 mm, Comparație granulație: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	567005 100
GTIN	4067263516675
Clasa articolului	51M

**Descriere****Execuție:**

Materialul abraziv presat alcătuit din fibre, cu granulație abrazivă cu liant de rășină permite **îndepărtarea și finisarea într-un singur pas**. Model **dur** cu granulație grosieră, muchii foarte stabile.

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea suprafețelor și a muchiilor pe polizoarele unghiulare (turație recomandată 6000 min<sup>-1</sup>).

**Descriere tehnică**

Grad de finețe	grosier
Prescurtare pentru material abraziv	A
Execuție	8 A coarse
Grad de duritate	dur
Material abraziv	Corindon normal (A)
Ø găurii	22,23 mm
Comparație granulație	100

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Descrierea formei	plat
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	60 m/s
Tip produs	Disc compact

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		